

廃溶剤リサイクルで、 オゾン層破壊から地球を守ります。

ISO14001 認証を目指す企業に最適

世界中でその品質が認められています。
**廃溶剤再生装置
アンコール**

URS-500SIJ
URS-600P2J



**¥コストは
かかりません。**

1 缶処理で5,180円お得。
1 年間で購入費用の回収も可



**スイッチポンの
簡単操作**

廃溶剤を入れてスイッチを
押したら、あとは待つだけ



**完全防爆設計
だから安全**

異常時には安全機能が働き
自動ストップします。

精和産業株式会社

付属品

●ライナーバッグ10枚入り


商品コード219028 定価¥6,700(C)



蒸留釜にセットする、耐熱耐溶剤のナイロンバッグ
※ご使用ごとにお取替えください
※購入時に3枚付属しています

●洗浄キット

商品コード219034 定価¥42,000(A)



冷却パイプの定期的メンテナンスに
※標準セット品

新製品 URS-600P2J

●自動吸排ポンプ付



製品情報

型 式 商品コード 標準価格	URS-500SIJ 193500 ¥760,000(A1)	URS-600P2J 193700 ¥980,000(A1)
電 源	AC100V/16A 50/60Hz(单相)	
消 費 電 力	最大1600W	
電 気 料 金	蒸留に約37円/1時間・冷却に約2円/1時間	
形 式	一体型・完全防爆構造	
蒸 留 方 式	加熱、冷却による連続蒸留	
タンク加熱方式	廃溶剤タンクを直接加熱する方式(特許申請中)	
冷 却 方 式	高効率ラジエター、ファンモーターによる強制送風式	
制 御 方 式	マイコン制御(自己診断機能付)	
温度設定方法	タッチパネル式温度設定	
タンク容量	18ℓ	
蒸 留 速 度	約4～6ℓ/毎時(シンナーの場合)	
安 全 機 能	無発火電気回路・サーモスタット(ヒーター・ファン・ラジエター)・シンナー缶本体内部収納 高圧安全弁・安全タイマー・タンク安全外フタ・自己診断エラー表示機能 ヒーター及びラジエター感熱プローブによるデジタル安全プログラム・3重遮蔽ヒーター	
高圧安全弁作動	0.0035～0.007MPa	
安全タイマー	最大6時間にて加熱停止	
使用環境	屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事)	
使用環境温度	5℃～35℃	
設定温度	90・115・140・165・190・200℃	
自己診断機能	マイクロプロセッサーによる自己診断機能、エラーコード表示	
平均稼動時間	18ℓの場合約4～6時間(蒸留工程約3時間超、冷却工程約3時間超)※注1	
タンク室材質	ステンレス材	
装置外装材質	ステンレス材	
寸法(L×W×H)	50×50×110cm	
重 量	45kg	48kg
付 属 品	ライナーバッグ3枚(1枚セット済み)、取扱説明書、洗浄キット	

※注1 記載時間は目安です。ご使用になる環境の温度条件(季節、地域)により蒸留工程、冷却工程は長くなる場合があります。
「ご購入前テスト」にて実稼動時間をご確認願います。

【ご購入前の注意事項】

- 1) 本機は、主に洗浄に使用した廃溶剤の再生用で、塗料を固化化するものではありません。廃溶剤中の不純物は、ライナーバッグに固形状、ゲル状、液状で残留しますが、その成分や温度設定により、残留状態は異なります。
- 2) 廃溶剤には再生し難いものもあるため、ご購入前に弊社による再生実験(※)をご利用ください。また、デモ機の貸し出しもありますので、再生確認のためにご利用をお勧めします。再生実験、デモ機に関する規定は、必ず事前にお問い合わせ下さい。
※再生実験は有料です。弊社に廃溶剤を送っていただき、本機を用いた再生実験後、再生溶剤と残留物を返送します。
- 3) 溶剤廃棄料程度の値段で、リースもいたします。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	090-3212-9902
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	携帯	080-1838-8248
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	電話	03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長坂町4-15	携帯	080-1838-8248
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	080-1838-8248
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	携帯	090-8855-1690
福 岡	816-0912	大野城市御笠川1-8-7	携帯	090-8855-1690
モリタ ツイン	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	携帯	090-2515-0068
愛媛商事	903-0124	中須郡西原町奥屋108-6	携帯	080-1794-4141

自動溶剤再生装置 アンコール

操作は簡単

シンプルな操作で溶剤が再生できます。

蒸留釜にライナーバッグを入れる
(※ナイロン製の袋)

廃溶剤を入れ、フタを閉める

スイッチを押す

あとは待つだけ(4~6時間)

きれいな再生溶剤の出来上り

多様な溶剤に対応します

適応溶剤一覧

溶剤名	沸騰温度(摂氏)	溶剤名	沸騰温度(摂氏)	溶剤名	沸騰温度(摂氏)
■アルコール類■		■芳香性炭化水素溶剤■		■テルペン炭水化物■	
エミル・アルコール	127-137	ベンジン(1-2)	79- 80	ターペタイン・ガム	155-160
イソブチル・アルコール	106-109	トルエン(1-2-3)	110-111	蒸留ターペタイン	157-164
N・ブチル・アルコール	116-119	トリクロロエチレン(トリクレン)	86.7	アルファ・ピネン	156-158
SEC・ブチル・アルコール	98-101	SC溶剤2(1-2)	98-109	■グリコール・エテール類■	
サイロヘキサノール	160-161	SC溶剤27(1)	100-111	エチレン・グリコール・メチル・エーテル	124.6
エタノール	74- 80	SC溶剤25(2)	99-137	エチレン・グリコール・エチル・エーテル	135.5
エタノール95%	74- 80	SC溶剤26(1-2)	100-136	エチレン・グリコール・N・ブチル・エーテル	171.1
イソ・ヘキシル・アルコール	140-160	SC溶剤28(1)	103-136	プロピレン・グリコール・メチル・エーテル	120.1
N・ヘキサンール	151-159	キシレン(1-2-3)	138-140	エチレン・グリコール・イソブチル・エーテル	158
メチル・エミル・アルコール	81- 83	エチルベンジン(1-2)	135-137	■ケトン及び諸活性溶剤類■	
3・メソキシ・ブチル・アルコール	155-164	SC溶剤37(1)	131-138	アセトン	55- 57
イソプロピル・無水アルコール	81- 83	SC溶剤38(1)	131-145	サイクロヘキサン	154-161
イソプロピル・アルコール91%	79- 80	SC溶剤38(2)	130-169	ジアセトン・アルコールAF	145-172
N・プロピル・アルコール	96- 98	SC溶剤38(3)	135-171	ジアセトン・アルコールTech	60-170
■脂肪性石油系ナフサ類■		SC溶剤100(1-2-3)	159-169	ジエチル・ケトン	100-104
ヘブテン	93- 97	■エチレンアミン類■		ジイソブチル・ケトン(DIBK)	163-173
ラッカーBT(1-3)	80-100	エチレンジアミン	117	1,4ダイオキシソ	101-102
ラッカー希釈剤BT(2)	76-103	■エステル類■		エチル・エミル・ケトン	156-162
ラッカー希釈剤6(2)	94-104	エミル・アセテート(STD)	127-155	メチル・オキサソ	120-135
ラッカー希釈剤10(1-2-3)	94-105	エミル・アセテート	140-150	メチル・ブチル・ケトン(MNBK)	126-130
ラッカー希釈剤17(1-2)	94-106	イソブチル・アセテート	112-119	メチル・エチル・ケトン(MEK)	79- 80
ラッカー希釈剤20(1-2)	94-106	N・ブチル・アセテート	122-128	メチル・イソアミ・ケトン(MIAK)	141-148
VM8&ナフサ66(1-2-3)	121-139	SEC・ブチル・アルコール	104-115	メチル・イソブチル・ケトン(MIBK)	114-116
345溶剤(1-2-3)	153-172	EEアセテート溶剤	145-166	メチル・N・プロピル・ケトン	97-107
360-66溶剤(1-2)	154-173	EMアセテート溶剤	140-147	2・ニトロプロパン	119-122
■アイカノラミン類■		エチル・アセテート(85-88%)	71- 79	601溶剤	74- 84
ジェサノラミン(DEA)	168-169	エチル・アセテート(90%)	76- 78		
モノイソプロパラミン	159-163	ヘキシル・アセテート	165-169		
モルフィリン	126-130	メチル・エミル・アセテート	140-150		
■室内用洗剤■		イソプロピル・アセテート	85- 90		
ダウクリンWR	73- 86	N・プロピル・アセテート	98-102		
イソトロン・ポリカーネイト	74- 86	イソブチル・イソブチレート	144-151		

※温度設定の際には記載温度に30℃加えた温度を目安に設定してください(汚れがひどい場合は、より高い温度設定が必要になる場合もあります)。

コスト削減に大きな効果

産廃に出すと
1缶 ¥2,500(引取り料)
1缶 ¥3,500(新品シンナー)
合計 ¥6,000

アンコール使用
1缶処理 ¥150(電気代)
袋(ライナーバッグ) ¥670(定価)
合計 ¥820

しかも環境をきれいにします!



これでは
環境にも悪く、
費用もかさんで
しまう...



これならOK!

廃溶剤を再生すると...


1缶(18ℓ)の処理で、¥5,180 お得。
年間200缶なら ¥1,036,000

1年間で
アンコール
購入費用の
回収が可能

※処理費用は地域、溶剤メーカーにより異なります。

内部構造

電子制御で効率よく急速に加熱し、
強制空冷で冷却する構造。



完全防爆設計で安心

米国の完全防爆基準の中で
最も安全とされるClass 1
Divisionに合格。
マイコン制御で異常時には
自動ストップ等の安全機能
が働く設計です。

※回収缶は本体に付属しません。